

**Tekinimo laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 8/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261317 8/07
GTIN	4045197948403
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Koto dydis	8 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	125 mm
Laikiklio ISO kodas	SVVCN 0808K07
Funkcinis plotis L <sub>4</sub> neutralaus laikiklio darbinis plotis	4 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	15 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200