

Garant**SCMT 120408, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 120408 HB7010-1 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	SS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui