

**Garant****CNMG 120404 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250059 HB7020
GTIN	4045197948526
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Drožialaužis	WSS
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui