

Garant**CNMG 120412 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250063 HB7020
GTIN	4045197948540
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Drožlialaužis	WSS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HB7020
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui