

Garant**DNMG 150604 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250659 HB7020
GTIN	4045197948571
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kietlydinys	HB7020
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	WSS
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui