


Garant**CCMT 09T302 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260057 HB7020
GTIN	4045197948823
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7020
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Drožlialaužis	WSS
Pastūma f	0,15 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui