

Garant**CCMT 09T308 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260153 HB7020
GTIN	4045197948878
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Pastūma f	0,15 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7020
Ašmenys	HM
Drožialaužis	WSM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui