


Garant**CCMT 120404 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260159 HB7020
GTIN	4045197948885
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7020
Drožlialaužis	WSM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui