

Garant**DNMG 150404, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250670 HB7010-1
GTIN	4045197948908
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150404 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kietlydinys	HB7010-1

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	SS
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui