

Garant**DNMG 150404, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250670 HB7035-1
GTIN	4045197948922
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150404 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Drožlialaužis	SS
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	HB7035-1
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui