

**Garant****Liniuotė dirbtuvėms su dvipuse skale, ilgis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	461170 300
GTIN	4045197948953
Produktų klasė	41H

**Aprašymas****Modelis:**

Iš anoduoto, korozijai atsparaus aliuminio lydinio. Specialus Eloxal slėgis užtikrina skalės atsparumą drėgmei ir įbrėžimams, net jeigu naudojama ilgesnį laiką. Viršutinė skalė su mm padalomis, o apatinė – su colinėmis padalomis.

**Techninis aprašymas**

Skerspjūvio plotis	50 mm
Ilgis	300 mm
Kalibravimas	F10
Skerspjūvio storis	5 mm
Norma	EG II
Padalos vertė	mm / coliai
su nuožula	taip
Medžiaga	anoduotas aliuminio lydinys
Produkto rūšis	Liniuotė

**Paslaugos**

KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------

