

Garant**DNMG 150408, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	SS
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Kietlydinys	HB7010-1
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui