

Garant**DNMG 150404, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250767 HB7010-1
GTIN	4045197949073
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150404 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min

Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 5 mm
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui