


Garant**Plieninė liniuotė, nerūdijanti, Ilgis: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	461770 100
GTIN	4045197949004
Produktų klasė	41H

Aprašymas**Modelis:**

Iš **nerūdijančio** spyruoklių plieno. Tikslios ir aiškios padalos su matiniu paviršiumi. Didžiausias tikslumas ir aiškiai matoma skalė. Viršutinė skalė su ½ mm padalomis, o apatinė – su 1 mm padalomis.

Techninis aprašymas

Skerspjūvio plotis	13 mm
Skerspjūvio storis	0,5 mm
Kalibravimas	F8
Ilgis	100 mm
Norma	EG I
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Liniuotė

Paslaugos

KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 500 mm	026200 500
---	------------