

**Garant****Plieninė liniuotė, nerūdijanti, Ilgis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	461770 300
GTIN	4045197949059
Produktų klasė	41H

**Aprašymas****Modelis:**

Iš **nerūdijančio** spyruoklių plieno. Tikslios ir aiškios padalos su matiniu paviršiumi. Didžiausias tikslumas ir aiškiai matoma skalė. Viršutinė skalė su ½ mm padalomis, o apatinė – su 1 mm padalomis.

**Techninis aprašymas**

Skerspjūvio plotis	13 mm
Skerspjūvio storis	0,5 mm
Kalibravimas	F8
Ilgis	300 mm
Norma	EG I
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Liniuotė

**Paslaugos**

KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 500 mm	026200 500
---	------------