


**Garant****DNMG 150408, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250672 HB7035-1
GTIN	4045197949028
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 150408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,

Ašmenys	HM
Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui