



Ruletės Vario tikslumo klasė 1, Juostos ilgis: 10m



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 462090 10 |
| GTIN | 4007368114918 |
| Produktų klasė | 46M |

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai lengva ir patogi ruletė profesionaliam darbui. Korpusas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido. **Su fiksatoriumi ir automatiškai susivyniojančia juosta.** Slystamasis guolis iš specialios medžiagos TRIBOCOMP® su teflonu užtikrina lengvą ir **švelnų slydimą**. Naujoviškas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrunkos energiją ir tausoja riešą. Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. **Papildoma šviesėjanti danga** užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Korpuso ilgis | 76 mm |
| Korpuso aukštis | 75 mm |
| Korpuso plotis | 32 mm |
| Juostos plotis | 19 mm |
| Norma | EG I |
| Kalibravimas | G1 |
| Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė |

Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 10 m

026240 10