

**Garant****DNMG 150408, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250868 HB7010-1
GTIN	4045197949172
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 150408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SG

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui