

Garant**DNMG 150408, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250768 HB7035-1
GTIN	4045197949134
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7035-1
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui