

Garant**DNMG 150412, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 250769 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197949141 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

DNMG 150412 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Pastūma f | 0,2 - 0,5 mm/aps, |
| Kampo spindulys | 1,2 mm |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kietlydinys | HB7010-1 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas |

| | |
|---|---------------------------------|
| Ašmenys | HM |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 440 m/min |
| Drožlialaužis | SM |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 5 mm |
| Danga | padengtas |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150412 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |