

Garant**DNMG 150408, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250768 HB7010-1
GTIN	4045197949110
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010-1

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui