

**Garant****DNMG 150412, Rūšis: HB7010-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	250869 HB7010-1
GTIN	4045197949202
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

DNMG 150412 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	SG

Kietlydinys	HB7010-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	1,2 mm
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui