

Garant**Ruletė, ilgis: 2m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	461900 2
GTIN	4045197949257
Produktų klasė	41H

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiška ruletė su stiklo pluoštu sutvirtintu korpusu ir automatinio įtraukimo mechanizmu. Tvirtam rankenos suėmimui kontaktiniai paviršiai ir sustabdymo mygtukas padengiami **2K-**

Haptoprene.

Slydimo guolis su teflonu užtikrina tolygų slydimą ir sklandų veikimą.

Patobulintas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrankos energiją ir tausoja riešą.

Naudojamas aliuminio profilis užpakalinėje dalyje stabilumui.

Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. Papildoma antirefleksinė danga užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.

mm skalė

Techninis aprašymas

Korpuso aukštis	59 mm
Juostos ilgis	2 m
Juostos plotis	13 mm
Korpuso ilgis	62 mm
Korpuso plotis	26 mm

Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 2 m	026240 2
--	----------