

Garant**Ruletė, ilgis: 5m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

461900 5

GTIN

4045197949271

Produktų klasė

41H

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiška ruletė su stiklo pluoštu sutvirtintu korpusu ir automatinio įtraukimo mechanizmu. Tvirtam rankenos suėmimui kontaktiniai paviršiai ir sustabdymo mygtukas padengiama **2K-Haptoprene**.

Slydimo guolis su teflonu užtikrina tolygų slydimą ir sklandų veikimą.

Patobulintas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrunkos energiją ir tausoja riešą.

Naudojamas aliuminio profilis užpakalinėje dalyje stabilumui.

Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. Papildoma antirefleksinė danga užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.
mm skalė

Techninis aprašymas

Juostos plotis

16 mm

Korpuso aukštis

69 mm

Korpuso ilgis

70 mm

Korpuso plotis

30 mm

Juostos ilgis

5 m

Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 5 m	026240 5
--	----------