

Garant**Ruletė, ilgis: 3m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

461900 3

GTIN

4045197949264

Produktų klasė

41H

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiška ruletė su stiklo pluoštu sutvirtintu korpusu ir automatinio įtraukimo mechanizmu. Tvirtam rankenos suėmimui kontaktiniai paviršiai ir sustabdymo mygtukas padengiama **2K-Haptoprene**.

Slydimo guolis su teflonu užtikrina tolygų slydimą ir sklandų veikimą.

Patobulintas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrunkos energiją ir tausoja riešą.

Naudojamas aliuminio profilis užpakalinėje dalyje stabilumui.

Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. Papildoma antirefleksinė danga užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.
mm skalė

Techninis aprašymas

Juostos plotis

13 mm

Juostos ilgis

3 m

Korpuso plotis

26 mm

Korpuso aukštis

59 mm

Korpuso ilgis

62 mm

Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 5 m	026240 5
--	----------