

Garant**Ruletė mm/coliai, Ilgis: 5m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

461910 5

GTIN

4045197949301

Produktų klasė

41H

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiška ruletė su stiklo pluoštu sutvirtintu korpusu ir automatinio įtraukimo mechanizmu. Tvirtam rankenos suėmimui kontaktiniai paviršiai ir sustabdymo mygtukas padengiami **2K-**

Haptoprene.

Slydimo guolis su teflonu užtikrina tolygų slydimą ir sklandų veikimą.

Patobulintas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrunkos energiją ir tausoja riešą.

Naudojamas aliuminio profilis užpakalinėje dalyje stabilumui.

Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. Papildoma antirefleksinė danga užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.

mm/colių skalė

Techninis aprašymas

Juostos plotis

16 mm

Korpuso ilgis

70 mm

Juostos ilgis

5 m

Korpuso plotis

30 mm

Korpuso aukštis

69 mm

Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

KalibravimasRuletė Maksimalus ilgis 5 m	026240 5
---	----------