

**BMI****Ruletė, Juostos ilgis: 10m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

462120 10

GTIN

4007368114925

Produktų klasė

46M

**Aprašymas****Modelis:**

Ypatingai lengva ir patogi ruletė profesionaliam darbui. Korpusas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido. **Su fiksatoriumi ir automatiškai susivyniojančia juosta.** Slystamasis guolis iš specialios medžiagos TRIBOCOMP® su teflonu užtikrina lengvą ir **švelnų slydimą.** Naujoviškas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrunkos energiją ir tausoja riešą. Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. **Papildoma antirefleksinė danga** užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.

**Techninis aprašymas**

Korpuso aukštis

77 mm

Korpuso ilgis

78 mm

Korpuso plotis

32 mm

Juostos plotis

19 mm

Norma

EG II

Kalibravimas

G1

Produkto rūšis

Ruletė / metras / liniuotė

---

## Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 10 m

026240 10