

**Garant****Skaitmeninis gyilmatis IP67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418682 300
GTIN	4045197949745
Produktų klasė	41A

**Aprašymas****Modelis:**

**Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm.** Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 20 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusai su **patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi**. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifotos. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu Ø 1,5 mm, 5 mm ilgio. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas).

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomas tiltelis 320 mm ilgio Nr. 418689, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630. Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, klaviatūros sąsaja Nr. 498963.

**Techninis aprašymas**

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Baterijų kiekis	1

Tiltelio ilgis	100 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo liniuotės skersmuo	16×3,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Automatinis išsijungimas	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantysis plienas (INOX)
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

## Priedai

Klaviatūros sąsajaUSB Tipas G2	498963 G2
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2

Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 180 mm	418744 180
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 260 mm	418744 260
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 320 mm	418744 320
Matavimo priedėlis atstumo matavimui Ø 4 mm	418630
Slankmačio gaubtas Tipas B	412237 B
Slankmačio gaubtas Tipas D	412237 D
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236