

**Garant****Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412680 300
GTIN	4045197949363
Produktų klasė	41A

**Aprašymas****Modelis:**

Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvestimi. **Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5 mm aukščio skaitmenimis.** Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 20 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas). **Ergonomiškas korpusas su patogiais Haptoprene komponentais.** Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. be gylmačio.

**Privalumai:**

- **Ergonomiškas korpusas su patogiais Haptoprene komponentais.**
- **Ilgai veikianti baterija.**
- **Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm.**
- **Naujas modernus dizainas.**

**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, klaviatūros sąsaja Nr. 498963

**Atsarginė dalis:**

Duomenų išvado dangtelis Nr. 412237 dyd. D, baterijų laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

**Techninis aprašymas**

Antgalių ilgis	64 mm
----------------	-------

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Kalibravimas	A1
Norma	ISO 13385
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 300 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	0,01 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300

## Priedai

Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Plastikinė dėžė Tipas MS300	412470 MS300

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Klaviatūros sąsaja USB Tipas G2	498963 G2
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236
Slankmačio gaubtas Tipas B	412237 B
Slankmačio gaubtas Tipas D	412237 D