

Garant**Skaitmeninis slankmatis IP67 su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412690 150
GTIN	4045197949387
Produktų klasė	41A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis slankmatis IP67 su duomenų išvadu. **Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5 mm aukščio skaitmenimis.** Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 20 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Tačiau taip išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusai su **patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi.** Slankmatis atsparus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvoms ir dulkėms – taip pat ir su duomenų perdavimo laidu. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifautos. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas).

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, klaviatūros sąsaja Nr. 498963.

Atsarginė dalis:

Duomenų išvesties gaubtas Nr. 412237 dyd. D, baterijų laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai

Antgalių ilgis	40 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Yra gyliamatis	taip
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Norma	ISO 13385
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Klaviatūros sąsajaUSB Tipas G2	498963 G2
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236
Slankmačio gaubtas Tipas B	412237 B

Slankmačio gaubtas Tipas D	412237 D
Tipas SPRING	412240 SPRING