


HOLEX**Užmaunamų raktų su rankena rinkinys ilgi, Raktų skaičius: 15****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	622211 15
GTIN	4045197949981
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Daugiakomponentė **ergonomiška rankena** su dinamometriniu ir optimizuoto komforto zona.

Geležinė iš chromo vanadžio plieno; chromuota.

Turinys:

po 1 vnt. Nr. 622201: Dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17

Techninis aprašymas

Norma	DIN 3125
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 14 mm	622201 14
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 16 mm	622201 16
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 11 mm	622201 11
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 10 mm	622201 10

Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 8 mm	622201 8
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 9 mm	622201 9
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 5,5 mm	622201 5,5
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 13 mm	622201 13
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 17 mm	622201 17
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 12 mm	622201 12
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 6 mm	622201 6
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 4,5 mm	622201 4,5
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 7 mm	622201 7
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 4 mm	622201 4
Užmaunamas raktas su rankenailgas Rakto dydis 5 mm	622201 5