

Garant**Skaitmeninis gylmatis IP67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418682 200
GTIN	4045197949738
Produktų klasė	41A

Aprašymas**Modelis:**

Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 20 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusai su **patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi**. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifotos. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu Ø 1,5 mm, 5 mm ilgio. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas).

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 320 mm ilgio Nr. 418689, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630. Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, klaviatūros sąsaja Nr. 498963.

Techninis aprašymas

Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo liniuotės skersmuo	16×3,5 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm

Tiltelio ilgis	100 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Kalibravimas	A1
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Automatinis išsijungimas	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantysis plienas (INOX)
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 260 mm	418744 260
Matavimo priedėlis atstumo matavimui Ø 4 mm	418630

Klaviatūros sąsaja USB Tipas G2	498963 G2
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 320 mm	418744 320
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 180 mm	418744 180
Slankmačio gaubtas Tipas B	412237 B
Slankmačio gaubtas Tipas D	412237 D
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236