



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 7,1 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 7,1
GTIN	4045197952400
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 23,4 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 34 mm

Bendras ilgis L: 74 mm

Koto Ø D_s : 7,1 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,08 mm/aps,

Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Norma	DIN 1897
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	23,4 mm
Koto Ø D_s	7,1 mm
Nominalusis Ø D_c	7,1 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,08 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	34 mm
Bendras ilgis L	74 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas