



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 8,2 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 113005 8,2 |
| GTIN | 4045197952516 |
| Produktų klasė | 12B |

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 24,7 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 37 mm

Bendras ilgis L: 79 mm

Koto Ø D_s : 8,2 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,1 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Bendras ilgis L | 79 mm |
| Koto Ø D_s | 8,2 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 37 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,1 mm/aps, |

| | |
|--|--------------------|
| Norma | DIN 1897 |
| Nominalusis $\varnothing D_c$ | 8,2 mm |
| Tolerancija Nominalusis \varnothing | h8 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 24,7 mm |
| Smailas kampas | 130 laipsniai |
| Serija | HOLEX CleverDrill |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |