



## HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 10,5 mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 113005 10,5   |
| GTIN             | 4045197952714 |
| Produktų klasė   | 12B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

#### Rekomendacija:

#### Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis  $L_2$ : 27,3 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 43 mm

Bendras ilgis L: 89 mm

Koto Ø  $D_s$ : 10,5 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/aps,

### Techninis aprašymas

|  |          |
|--|----------|
| Tolerancija Nominalusis Ø                      | h8       |
| Norma  | DIN 1897 |
| Nominalusis Ø $D_c$                            | 10,5 mm  |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$ | 27,3 mm  |
| Bendras ilgis L                                | 89 mm    |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 2                  |
| Užspaudimo griovelio ilgis c              | 43 mm              |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/aps,        |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                     | 10,5 mm            |
| Smailas kampas                            | 130 laipsniai      |
| Serija                                    | HOLEX CleverDrill  |
| Danga                                     | be dangos          |
| Ašmenys                                   | HSS                |
| Tipas                                     | N                  |
| Kotas                                     | Cilindrinis kotas  |
| Vidinis aušinimas                         | ne                 |
| Spalvinis žymėjimas                       | be                 |
| Produkto rūšis                            | Spiralinis gražtas |