


HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 9,2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 9,2
GTIN	4045197952615
Produktų klasė	12B

Aprašymas
Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragražia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Bendras ilgis L	84 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	26,2 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	40 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	9,2 mm
Norma	DIN 1897
Nominalusis Ø D _c	9,2 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Serija	CleverDrill

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	63 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	tinka	40 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		