



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 2,2 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 2,2
GTIN	4045197951915
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 9,7 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 13 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Koto Ø D_s : 2,2 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,05 mm/aps,

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D_c	2,2 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	9,7 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,05 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	13 mm
Koto Ø D_s	2,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8

Norma	DIN 1897
Bendras ilgis L	40 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas