



## HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 6,6 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 6,6
GTIN	4045197952356
Produktų klasė	12B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

#### Rekomendacija:

##### Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis  $L_2$ : 21,1 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 31 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø  $D_s$ : 6,6 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/aps,

### Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	31 mm
Norma	DIN 1897
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	21,1 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Nominalusis Ø $D_c$	6,6 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø D <sub>s</sub>	6,6 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas