



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 7,5 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 7,5
GTIN	4045197952448
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L₂: 22,75 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 34 mm

Bendras ilgis L: 74 mm

Koto Ø D_s: 7,5 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,08 mm/aps,

Techninis aprašymas

Norma	DIN 1897
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	34 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	22,75 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,08 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	7,5 mm
Bendras ilgis L	74 mm

Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	7,5 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Priedai

HOLEX Clever Drill trumpųjų grąžtų rinkinys HSS Nr. 113005, tipas N su dėžute Tipas 1-10

113510 1-10