



## HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 7,6 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 7,6
GTIN	4045197952455
Produktų klasė	12B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

#### Rekomendacija:

#### Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis  $L_2$ : 25,6 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 37 mm

Bendras ilgis L: 79 mm

Koto Ø  $D_s$ : 7,6 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/aps,

### Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	37 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/aps,
Koto Ø $D_s$	7,6 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	79 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 1897
Nominalusis $\varnothing D_c$	7,6 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	25,6 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas