



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 8,6 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 8,6
GTIN	4045197952554
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 27,1 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 40 mm

Bendras ilgis L: 84 mm

Koto Ø D_s : 8,6 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,1 mm/aps,

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	84 mm
Nominalusis Ø D_c	8,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø D_s	8,6 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	40 mm

Norma	DIN 1897
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	27,1 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas