



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 3,4 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	113005 3,4
GTIN	4045197952035
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 1897

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 14,9 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 20 mm

Bendras ilgis L: 52 mm

Koto Ø D_s : 3,4 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,05 mm/aps,

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	20 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	14,9 mm
Koto Ø D_s	3,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 1897

Bendras ilgis L	52 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,05 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	3,4 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas