

**Garant**
**APET 133502 FR, HU7810, Tipas: ALU**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	215301 ALU
GTIN	4045197953216
Produktų klasė	21A

### Aprašymas

**Pastaba:**

 Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

Kampo spindulys: 0,2 mm

 Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,2 mm

### Techninis aprašymas

Tipas	AL
Pastūma $f_z$ per dantį	0,2 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APET 133502 FR
Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		