

## TAJIMA

### Universalus peilis su fiksuojamu slankikliu su 3 geležtėmis, 9 mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	844955
GTIN	4975364110695
Produktų klasė	83M

#### Aprašymas

##### Modelis:

Ištumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.

Smūgiams atsparaus plastiko rankena, su 3 nulaužiamomis geležtėmis (Nr. 844910 dyd. 10), 13 dalių, **9 mm pločio**. Slankiklyje integruotas fiksavimo mechanizmas.

Peilio ilgis be geležtės: 130 mm

Geležtės ilgis: 80 mm

Geležtės plotis: 9 mm

Geležtės storis: 0,4 mm

Geležtės laužomųjų dalių skaičius: 13

#### Techninis aprašymas

Geležtės laužomųjų dalių skaičius	13
Geležtės storis	0,4 mm
Geležtės ilgis	80 mm
Peilio ilgis be geležtės	130 mm
Geležtės plotis	9 mm
Produkto rūšis	Peiliai

#### Priedai

Indas naudotoms geležtėms surinkti	845130
------------------------------------	--------

Liniuotė pjovimui ilgis 600 mm	845360 600
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm „longlife“ Skaičius 10	844915 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm, 30° smaigalys „experience“ Skaičius 10	844916 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm „experience“ Skaičius 10	844910 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm „multisharp“ Skaičius 10	844917 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm, 30° smaigalys „multisharp“ Skaičius 10	844918 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm „longlife“ Skaičius	844915
Surinkimo indas, mažas	845135