

Garant**GARANT Master Tap mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms,
Metriniam sriegiui: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	146435 M3-12
GTIN	4045197953254
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogiu išimti.
Sudarytas iš mašininų sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Turinys:

po 1 mašininį sriegiklį M3 – M12 Nr. 132721
Norma: DIN 376

Techninis aprašymas

Serija	Master Tap
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Spalvinis žymėjimas	žalia

Produkto rūšis

sriegiklius

Priedai

GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B M M8	132721 M8
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B M M7	132721 M7
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B M M6	132721 M6
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B M M12	132721 M12
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B M M4,5	132721 M4,5
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B M M4	132721 M4
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B M M3	132721 M3
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B M M5	132721 M5
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B M M10	132721 M10
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B M M3,5	132721 M3,5
Tuščia dėžutė Tipas 5	146960 5