

Garant
Suklys, Tipas: TR14I

Užsakymo data

Užsakymo numeris	361119 TR14I
GTIN	4045197953377
Produktų klasė	310

Aprašymas
Modelis:

Trapecinis suklys optimaliam jėgos perdavimui.

5 ašių spaustuvas sudarytas iš atskirų modulių. Pagrindinės sudedamosios dalys yra užspaudimo moduliai Nr. 361105 – 361110, baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119, suklio ilgintuvas Nr. 361120 ir keičiamos lūpos Nr. 361123 – 361137.

Paskirtis:

TR14 ir TR16 **išoriniam užspaudimui**, TR14I ir TR16I **vidiniam užspaudimui**.

Tinka:

Užspaudimo moduliai Nr. 361105 – 361110.

Priedai pasirinktinai:

Suklio ilgintuvai Nr. 361120, dinamometriniai raktai Nr. 656050 120.

Pastaba:

Atsarginės dalys vamzdžių pjovikliams Nr. 361176, 361177 ir 361178.

Techninis aprašymas

SW ₁	10
SW ₂	27
Ilgis L	201,1 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Xpent0
Išorinis Ø D	34 mm
Serija	Xpent

Produkto rūšis

Suklys

Priedai

Suklio inkaras Xpent Tipas 0

361176 0

Suklio veržlė Xpent, komplekte su žiedu Tipas 0

361178 0

Veržlė Xpent Tipas 0

361177 0