

**Garant**
**Suklys, Tipas: TR16I**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	361119 TR16I
GTIN	4045197953384
Produktų klasė	310

**Aprašymas**
**Modelis:**

Trapecinis suklys optimaliam jėgos perdavimui.

5 ašių spaustuvas sudarytas iš atskirų modulių. Pagrindinės sudedamosios dalys yra užspaudimo moduliai Nr. 361105 – 361110, baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119, suklio ilgintuvas Nr. 361120 ir keičiamos lūpos Nr. 361123 – 361137.

**Paskirtis:**

TR14 ir TR16 **išoriniam užspaudimui**, TR14I ir TR16I **vidiniam užspaudimui**.

**Tinka:**

Užspaudimo moduliai Nr. 361105 – 361110.

**Priedai pasirinktinai:**

Suklio ilgintuvai Nr. 361120, dinamometriniai raktai Nr. 656050 120.

**Pastaba:**

Atsarginės dalys vamzdžių pjovikliams Nr. 361176, 361177 ir 361178.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	40 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Xpent1-2
SW <sub>1</sub>	13
SW <sub>2</sub>	30
Ilgis L	229,6 mm
Serija	Xpent

Produkto rūšis

Suklys

**Priedai**

Veržlė Xpent Tipas 1

361177 1

Suklio inkaras Xpent Tipas 1

361176 1

Suklio veržlė Xpent, komplekte su žiedu Tipas 1

361178 1