

**Garant****Vientisa dantytą viršutinę lūpa, Tipui: 100/32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	361123 100/32
GTIN	4045197953391
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

Užspaudimo lygis 4 mm aukščio ir 3 mm kontaktine plokštuma.

**Paskirtis:**

Idealiai tinka sudėtingiems pjovimo darbams.

**Tinka:**

5 ašių spaustuvo rinkinys Nr. 361100 ir užspaudimo moduliai Nr. 361105 – 361110.

**Tiekimo sudėtis:**

Su tvirtinimo varžtais.

**Pastaba:**

Tipas GS, dantytas ir lygus užspaudimo lygis

**Techninis aprašymas**

Ilgis $l_1$	3 mm
Aukštis $h_1$	3 mm
Žiaunų aukštis $h$	40 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Xpent0
Žiaunų ilgis $l$	60 mm
Žiaunų plotis $b$	100 mm
Aukštis $h_2$	3 mm

Ilgis l <sub>2</sub>	3 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai