

**Garant****GARANT Softcut® 45° galinga freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213555 40/4
GTIN	4045197953438
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios. Precizinis ir patikimas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu priveržimo momentu.

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 3,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.T1305
Tinkamos keičiamos plokštelės	XEEW1305
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	52,2 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Serija	Softcut®
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0