

Garant**GARANT Softcut® 45° galinga freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213555 80/8
GTIN	4045197953612
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios. Precizinis ir patikimas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu priveržimo momentu.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 3,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	92,1 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.T1305

Tinkamos keičiamos plokštelės	XEEW1305
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Serija	Softcut®
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP